

LUMINARIO DE LED PARA NANO TRACK MAGNÉTICO  
MODELO ILUNANOHAT7WWWB MARCA ILUMILEDS MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES.

**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**


**(DEPENDIENDO MODELO).**

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO**


**(Características dependiendo modelo).**




Atenuable, compatible con fuentes de poder de la serie  
ILUDA5EN1 de 24 V cc




**Modelos de Nano track compatibles (No incluidos):**



**NANOTRK50151MB**



**NANOTRK10151MB**




**NANOTRK11382MB**

**Accesorios compatibles (No incluidos, se venden por separado):**




**KITCOLNANOTRK**

Kit de suspensión para nano track magnético,  
incluye 2 cables de acero de 1.5 m de largo y 4  
soportes. Compatible con modelos  
NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB




**COPLENANOT180B**

Cople de 180°, electricado acabado negro,  
para nano track magnético modelos  
NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y  
NANOTRK11382MB




**COPLENANOTMMMCAB**

Cople macho - macho con cable, acabado negro, para  
nano track magnético modelos NANOTRK50151MB,  
NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



**COPLENANOTCAB**

Cople macho con cable, acabado negro, para nano  
track magnético modelos NANOTRK50151MB,  
NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



**COPLENANO180**


Cople de 180° mecánico, acabado negro,  
para nano track magnético modelos  
NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y  
NANOTRK11382MB

**Especificaciones:**

- Material de construcción: Aluminio acabado negro.
- Temperatura de color correlacionada: 3 000 K (Blanco cálido).
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Voltaje de operación: 24 V  $\equiv$
- Potencia: 7 W (0.29 A)
- Flujo luminoso: 560 lm
- Ángulo de apertura: 60 °

## Instalación:

Inserte el luminario en el nano track y ajuste su orientación hasta lograr el efecto deseado:



Para recortar el cable de suspensión:



1. Afloje el prisionero plástico que fija al cable de suspensión.



2. Gire la tapa trasera en sentido anti horario para retirarla.




3. Retire la tapa trasera.



4. Retire los tornillos que sujetan la base del LED.



5. Ajuste el cable de alimentación a la longitud que desea, retire el recubrimiento de los cables rojo y negro.



6. Solde el cable rojo a la terminal + y el cable negro a la terminal -



7. Coloque nuevamente la base del LED.



8. Asegure el prisionero plástico, cierre la tapa trasera del luminario y pruebe su funcionamiento.

Fuentes de poder recomendadas (No incluidas): CPA241.5E, CP60W, CP100W, CP150W, CP200W, CP24100WHPFMV, CP24150WHPFMV, CP24200WHPFMV, CP240W, CP360WE (Consulte el manual de operación y las especificaciones de la fuente de poder).

### Observaciones y recomendaciones:

Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado. Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada. Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto. Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste. Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde [ilumileds.com.mx](http://ilumileds.com.mx) No abra o intente reparar este producto. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o sean reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurarse que ellos no empleen este aparato como un juguete.

**No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.**

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México  
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso. Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

**iLumileds**